

**Garant****Rezalna obračalna ploščica za struženje DNMG 150608 za srednje grobo obdelavo****Podatki za naročanje**

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250762 HB7410-1 |
| GTIN                  | 4062406251581   |
| Razred artikla        | 21G             |

**Tehnični opis**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Radij rezila                        | 0,8 mm                  |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | DNMG 150608             |
| Rezalni material                    | HM                      |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 4                       |
| Zvrst                               | HB7410-1                |
| Globina reza $a_p$                  | 0,5 - 3 mm              |
| Glavna uporaba                      | Ti                      |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Podajanje f                         | 0,1 - 0,3 mm/v          |
| Lomilec odrezkov                    | TAM                     |

## Podatkovni list

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen                             |
| Prevleka                                | TiCN                                    |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 60 - 90 m/min                           |
| Toleranca                               | G                                       |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |