


**Garant****Komplet GARANT Master Tap INOX strojnih navojnih svedrov HSS-E oblike C 6 HX, 5 kos****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG1300 M4     |
| GTIN                  | 4069515044790 |
| Razred artikla        | GGN           |

**Opis****Izvedba:**

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za **procesno varno uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam**, ter **materialih Duplex**.

**Spiralizacija utorov za odrezke pod kotom 45°**, zlasti v duktilnih, avstenitnih CrNi-jeklih ugodno vpliva na nastanek odrezkov.

- **Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi**
- **Večslojna prevleka TiALN najnovejše generacije**
- **Parametrizirana geometrija prostorov za odrezke za optimalno oblikovanje odrezkov in torzijsko togost**

**Kot art. 135732.**

**Tehnični opis**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Ø osnovne izvrtine        | 3,3 mm  |
| Število vpenjalnih utorov | 3       |
| Standard                  | DIN 371 |
| Korak navoja              | 0,7 mm  |

## Podatkovni list

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Kakovost                   | ISO 2X 6HX                                      |
| Število rezil Z            | 3                                               |
| Rezalni material           | HSS E PM                                        |
| 4-kotno držalo □           | 3,4 mm                                          |
| Vsebina                    | 5"                                              |
| Ø navoja                   | 4 mm                                            |
| Ø držala D <sub>s</sub>    | 4,5 mm                                          |
| Celotna dolžina L          | 63 mm                                           |
| Vrsta navoja               | M                                               |
| Globine navoja             | 10 mm                                           |
| Velikost navoja            | M4                                              |
| Prevleka                   | TiAlN                                           |
| Kot profila                | 60 stopinj                                      |
| Standard za navoje         | DIN 13                                          |
| Oblika presekanega dela    | C                                               |
| Kot spirale                | 45 stopinj                                      |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                         |
| Notranje hlajenje          | ne                                              |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5×D pri zaprti izvrtini                    |
| Smer rezanja               | desno                                           |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder<br>za dinamično obdelavo |
| Barvni prstan              | modra                                           |
| Serija                     | Master Tap                                      |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                  |

## Uporabniški podatki

|                     | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 28 m/min       | N          |

## Podatkovni list

|                              |                     |          |   |
|------------------------------|---------------------|----------|---|
| Jeklo < 750 N/mm             | pogojno primerno    | 23 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm             | pogojno primerno    | 23 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm            | primerno            | 12 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno            | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno            | 9 m/min  | M |
| Olje                         | primerno            |          |   |
| <del>mokro maks.</del>       | <del>primerno</del> |          |   |

**Ustrezni izdelki**

No Shop URL available for: GG1300 M4