

**TNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3976 160404
GTIN	4067263094777
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Coating	TiCN
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4 mm
Inhoud	251564 HBT130
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal	30
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Aantal wisselingen/snikanten	6

Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HBT130
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3976 160404