

Garant

Plaquita de corte DNMG desbaste 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 150612



Datos de pedido

Número de pedido	GG2931 150612
GTIN	4067263094418
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Contenido	250864 HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Cantidad	30
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Radio angular	1,2 mm

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p máx.}	3,75 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,8 mm
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2931 150612