



Formato convenienza: SCMT 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3532 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Oliatore a pressione elastico e infrangibile in polietilene con tubo di scarico estraibile in ottone, tappo a vite sull'estremità del tubo. Tubo con dado di regolazione. Resistente a disinfettanti a base di etanolo e isopropanolo.

Descrizione tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	260750 HB7130-2

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Profondità di taglio a_p max.	4,25 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3532 120408