

**WNMG váltólapka, közepes megmunkálás, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3928 080404
GTIN	4067263093671
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Bevonat	TiCN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 280 mm/min
Cserék / élek száma	6
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tartalom	252094 HBT020
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység a_p	0,8 - 5 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	2,75 mm

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3928 080404