

Garant**Pack promotionnel GARANT Vap Tap Taraud machine HSS-E Type C, 5 pièces****Données de commande**

N° commande	GG1358 M27
GTIN	4069515046459
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Taraud machine universel GARANT Vap Tap. Utilisable **en toute sécurité** dans un **large éventail de matériaux**. **Longueur de col et de goujure** optimisée pour une **meilleure évacuation des copeaux** dans les filetages **profonds**. **Nuance de coupe HSS-E** performante avec **teneur en vanadium** accrue pour une meilleure **résistance à l'usure**. **Surface vaporisée** pour faciliter l'évacuation du copeau.

Identique au code art.: 135805.

Remarque(s):

Jusqu'à $\leq$ M16: 5 pièces par jeu.

A partir de $\geq$ M18: 3 pièces par jeu.

Description technique

Sommaire	3
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type de filetage	M
Carré corps ☐	16 mm
Nombre de goujures	4

Fiche technique

Ø queue D _s	20 mm
Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	27 mm
Longueur totale L	160 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	24 mm
Pas de filetage	3 mm
Profondeur de filetage	81 mm
Norme	DIN 376
Taille de filetage	M27
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert
Série	Vap Tap
Type de produit	Tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	18 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	13 m/min	N

Fiche technique

Acier < 500 N/mm ²	adaptée	18 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	15 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG1358 M27