


Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 160612



Datos de pedido

Número de pedido	GG2410 160612
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p máx.	5,5 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p mín.	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 440 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	250170 HB7010-2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm

Hoja de datos

Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2410 160612