

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 080408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2987 080408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Profundidad de corte _{p máx.}	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Tolerancia	M
Profundidad de corte _{p mín.}	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,8 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408

Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Contenido	252070 HB7140-2
Número de cambios/cortes	6
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2987 080408