

**Garant****Fordelspakning CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk.  
HB7010-2****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG2407 160612 |
| GTIN                | 4067263092278 |
| Artikelklasse       | GGN           |

**Teknisk beskrivelse**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Skæredybde $a_{p\ min}$                  | 0,8 mm                |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | CNMG 160612           |
| Hjørneradius                             | 1,2 mm                |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,3 - 4 mm            |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubsletbearbejdning |
| Skæredybde $a_{p\ maks}$                 | 5,5 mm                |
| Skæremateriale                           | HM                    |
| Tilspænding $f$                          | 0,2 - 0,5 mm/o        |
| Indhold                                  | 250170 HB7010-2       |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 140 - 440 mm/min      |

## Datablad

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær  | 4                             |
| Primær anvendelse | P                             |
| Antal stk.        | 30                            |
| Type              | HB7010-2                      |
| Skærebetingelse   | kontinuerlig                  |
| Spånbryder        | SM                            |
| Produkttype       | Vendeskærsplatte til drejning |

### Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2407 160612