

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7035-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2409 120412
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Zawartość	250160 HB7035-2
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Zastosowanie główne	P

Karta danych

promień naroża	1,2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2409 120412