

**Blindnitte PolyGrip® stål / stål, stor pakke, Nitte-Ø / skaftlængde (D / L):
3,2/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	771020 3,2/8
GTIN	4007081710015
Artikelklasse	74D

Beskrivelse**Udførelse:**

Blindnitter sikrer permanent sikker montering af forskellige og følsomme materialer, selv med ensidig tilgængelighed.

Hovedform: Fladt rundt hoved = FK; Stort hoved = K.

PolyGrip®-blindnitter med flere anvendelsesmuligheder er en allrounder, der opfylder alle vanskelige og krævende krav i industrielle miljøer. PolyGrip® er næsten altid den rigtige løsning, der redder dagen, uanset om det drejer sig om aluminium, stål eller rustfrit stål, indendørs eller udendørs, hårde eller bløde materialer, kritiske huldiametre eller tolerancer.

Egenskab:**Stort spændingsområde:**

En PolyGrip®-dimension kan erstatte op til fem forskellige dimensioner af blindnitter i DIN-standard.

Det giver følgende fordele:

- **Typebegrænsning.**
- **Reduktion af antallet af forskellige typer på lageret.**
- **Reduktion af risikoen for forvekslinger, hvilket giver færre bearbejdningsfejl.**

Fordel:

Økonomisk – erstatter op til 5 forskellige nitte-dimensioner.

Fremragende huludjævning – kompenserer for unøjagtigheder i hullet.

Sikker dornlåsning – ingen irriterende raslelyde under brug.

Stænsikker under visse betingelser.

Bredt lukkehoved for høj samlingssikkerhed.

Anvendelse:

Til allround anvendelse.

Materiale:

Hulnitte – galvaniseret stål; nittespindel – galvaniseret stål.

Anbefaling:

GESIPA®-blindnitte – en tommelfingerregel:

Materialetykkelse + nitteskaflets diameter = nitteskaflets længde

Eksempel:

Materiale: Plade 3 mm + plade 3 mm + hul 4 mm = 10 mm nitteskaftlængde > Resulterer i blindnitte 4 × 10.

Teknisk beskrivelse

Serie	PolyGrip®
Hulnittelængde L	8 mm
Borehullets diameter	3,3 mm
Materiale til nittespindel	Stål, galvaniseret
Hulnittediameter D	3,2 mm
Hovedform	FK
Antal nitter (stk.)	1000
Klemområde	1 - 5 mm
Hulnittemateriale	Stål, galvaniseret
Produkttype	Nitter