



Pack promotionnel Fraise carbure monobloc HPC HOLEX Pro Inox, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG1015 16
GTIN	4045197908568
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Pour une **durée de vie exceptionnelle**.

Utilisable à des **vitesses de coupe élevées**; convient très bien également pour les aciers jusqu'à env. 1100 N/mm².

Comme 203015.

Description technique

Longueur totale L	92 mm
Ø dents D _c	16 mm
Nombre de dents Z	4
Avance f _z pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Longueur de coupe L _c	36 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	42 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Tolérance Ø nominal	f8

Fiche technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,055 mm
Ø de détalonnage D ₁	15,5 mm
Ø queue D _s	16 mm
Angle d'hélice	35 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Sommaire	5
Série	Pro Inox
Revêtement	AlCrN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Different
Pas des arêtes de coupe	Different
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,4×D pour le dressage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	150 m/min	P
TOOLOX 33	moyennement adaptée	115 m/min	H

Fiche technique

TOOLOX 44	moyennement adaptée	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	85 m/min	M
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG1015-16>