



Plaquette WNMG pour ébauche 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 080408



Données de commande

N° commande	GG2990 080408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	252208 HB7140-2
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Classement finition/ébauche	ébauche
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 mm/min
Revêtement	AlTiSiN

Fiche technique

Application principale	M
Quantité	30
Nombre de changements/dents	6
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2990 080408