


Garant

Plaquette VCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7035-2, Réf.: 160408



Données de commande

N° commande	GG2875 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	261459 HB7035-2
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Quantité	50
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	2

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Profondeur de coupe a_p min	0,55 mm
Application principale	P
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2875 160408