

Garant

Clés mixtes, Ouverture: 19mm



Données de commande

N° commande	GG6036 19
GTIN	4069515050593
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouverture à tolérances serrées.

Avec corps profilé optimisé pour une préhension particulière et un travail ergonomique.

Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil **HT-Drive**.

Norme:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Matière(s):

Acier au chrome; chromage (résistant à l'écaillage); finition polie / chants arrondis.

Livraison:

5 clés mixtes 613600 19.

Remarque(s):

HT-Drive – Le profil parfaitement adapté.

Avantage:

- **Les vis sont maintenues par les côtés. – Les empreintes sont épargnées. – Meilleure longévité des vis.**
- **Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil. – Sécurité de prise et meilleure transmission de force.**

Description technique

Fiche technique

Hauteur mâchoires max. h1	9 mm
Hauteur de bague maximale $h_{2\text{ max}}$	14 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Ouverture	19 mm
Longueur de clé L	230 mm
Norme	ISO 7738
Norme	DIN 3113 A
Norme	ISO 3318
Procédé de fabrication	forgé
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé mat
Type de produit	Clés
USP1	5 clés mixtes

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG6036 19