

Garant**TNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2956 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Aantal	50
Inhoud	251432 HB7130-2
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	6

Soort	HB7130-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2956 160404