

Garant**CCGT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HU7310, Maat: 120404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3806 120404
GTIN	4067263097563
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte a_p	0,1 - 4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Coating	ongecoat
Voeding f	0,05 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCGT 120404
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Inhoud	260158 HU7310
Hoofdtoepassing	N

Tolerantie	G
Soort	HU7310
Snedecondities	continu
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3806 120404