

**Ligesliber, Type: GGS8CE****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt og handy ligesliber til alsidigt slibearbejde.

- **Constant-Electronic for konstant omdrejningstal, også ved høj belastning.**
- **Nyt spændesystem, hvor slibestifterne fikseres uden slør af hensyn til præcist arbejde.**
- **Blød opstart og KickBack-stop: Ved blokering frakobles maskinen øjeblikkeligt.**
- **Frakoblingskulbørster yder en høj beskyttelse af motoren.**
- **Lang levetid som følge af direkte køling og dobbelt tætnede kuglelejer.**
- **6-trins forvalg af omdrejningstal til forskellige materialer.**
- **Med lang, slank slibespindel – særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder.**
- **750-W-motor med stort drejningsmoment giver god fremdrift i arbejdet.**
- **Reduceret omdrejningstal, også egnet til bearbejdning af rustfrit stål.**

Leveringsomfang:

2× ligesliber nr. 077265 str. GGS8CE.

Inklusive spændetang 6 mm, 2 gaffelnøgler str. 13 og str. 19.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja
Producentbetegnelse	GG8 8 CE
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
maks. spændetangs-Ø	6 mm

Effektforbrug	750 W
Vægt	17 kg
Omdrejningstalområde	2500 - 8000 min ⁻¹
Produkttype	Ligesliber
USP1	Ligesliber

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/GG7265-GGS8CE>