

Garant

Plaquette SNMG pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 120408



Données de commande

N° commande	GG2938 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Sommaire	251144 HB7120-1
Nombre de changements/dents	8
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Fiche technique

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2938 120408