

Garant**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2439 160410L
GTIN	4067263094623
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,65 mm
Inhalt	251038 HB7020-2
Hauptanwendung	P

Datenblatt

Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2439 160410L