

Garant**CCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7020-2, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2808 09T304
GTIN	4067263095194
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Obsah	260150 HB7020-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 350 mm/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Technický list

Hĺbka rezu $a_{p\max}$	3,25 mm
Hlavné použitie	P
Počet kusov	30
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2808 09T304