




Vorteilspack HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5256 M6
GTIN	4067263135227
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 135255.

HOLEX Clever Tap:

Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Gewindegröße	M6
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	15 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gewindeart	M

Datenblatt

Gewinde-Ø	6 mm
Kernloch-Ø	5 mm
Inhalt	5
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	Clever Tap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P

Öl	geeignet
nass maximal	geeignet
Passende Produkte	
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5256-M6	