



Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż gwint zewnętrzny, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 1/2cal



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080276 1/2
GTIN	7391390419088
Klasa artykułu	08A

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne **złączki stalowe** mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:

- **Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.**
- **Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.**
- **Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.**
- **Ekonomiczność – okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.**

wg ISO 4414 i EN 983 najpierw się odpowietrza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża), a następnie rozłącza. Nowy, ulepszony sposób obsługi jednoręcznej.

Strumień: 950 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Odpowiada normie ISO B.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności, poprawy ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych.

wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.

Opis techniczny

materiał	złączka stalowa
maks. ciśnienie robocze	16 bar

gwint przyłączeniowy zewnętrzny	1/2 cal
wydajność przepływu	950 l/min
Rodzaj produktu	sprzegło