

Garant

Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 060202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3806 060202
GTIN	4067263097341
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Aplicación principal	N
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060202
Contenido	260140 HU7310
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,15 mm
Material de corte	HM

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3806 060202