



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 120412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3959 120412
GTIN	4067263094005
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Rivestimento	TiCN
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	4:25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250198 HBT130
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3959 120412