

Garant

Płytki skrawające VBGT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HU7310, wielk.: 160408



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3827 160408
GTIN	4067263098454
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 mm/min
posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	261234 HU7310
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT 160408
powłoka	bez powłoki
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	N
liczba sztuk	30

Karta danych

tolerancja	G
Gatunek	HU7310
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3827 160408