



Płytki skrawające SNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HBT130, wielk.: 120408



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3970 120408
GTIN	4067263094715
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Zawartość	251267 HBT130
liczba wymian/ostrzy	8
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 mm/min
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4:25 mm
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,

Karta danych

Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiał ostrza	HM
liczba sztuk	30
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MM
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3970 120408