



Inserto VNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3925 160404
GTIN	4067263093503
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,8 - 4 mm
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	251828 HBT020
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3925 160404