

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 080404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2489 080404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Contenido	252068 HB7035-2

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 320 mm/min
Radio angular	0,4 mm
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2489 080404