

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 070202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3517 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Contenuto	260351 HB7130-2
Profondità di taglio a_p max.	1,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p min.	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3517 070202