

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3985 060404
GTIN	4067263095002
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Inhalt	252092 HBT130
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3985 060404