



Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 080408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3985 080408
GTIN	4067263095064
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	252095 HBT130
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3985 080408