

Garant**SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7035-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2838 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal	50
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Inhoud	260762 HB7035-2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304

Soort	HB7035-2
Snededecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2838 09T304