

Garant

Plaquette TCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 16T304



Données de commande

N° commande	GG3551 16T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260986 HB7140-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4 mm
Revêtement	revêtu
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	3
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Quantité	50

Fiche technique

Tolérance	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3551 16T304