



Plaquette TNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Réf.: 160408



Données de commande

N° commande	GG3976 160408
GTIN	4067263094791
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	TNMG 160408
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Revêtement	TiCN
Nombre de changements/dents	6
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Application principale	M
Quantité	30
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm

Fiche technique

Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	251565 HBT130
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3976 160408