




NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas, Tipas: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	360565 125
GTIN	4062406401474
Produktų klasė	32P

Aprašymas

Modelis:

Maži konstrukciniai matmenys – optimalus užspaudimo diapazono ir bendro ilgio santykis.

Tolygus reguliavimas – 100 % užspaudimo jėga pasukus 360°.

Ypač tvirtas korpusas iš GJS-60, **viršutinė ir apatinė pusės šlifotos.**

Ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.

- **Dvipusis sriegis (M8) ruošinio ribotuvo tvirtinimui.**
- **Dilimui atsparus stiprintuvas**
- **Tikslūs reguliavimo grioveliai.**
- **Šoninė išleidimo anga, skirta drožlėms ir aušinimo skysčiui pašalinti.**
- **Mažai priežiūros reikalaujantis aukšto slėgio suklys – pastovus slėgis per atsparų dilimui, mechaninį stiprintuvą.**

Požymis:

- **Pilnai hermetiškas, techninės priežiūros nereikalaujantis ir įžotintas suklys.**
- **Didesnis funkcinis patikimumas.**
- **Patobulinta apsauga nuo drožlių.**
- **Patogesnis drožlių išvalymas.**

Paskirtis:

Užspaudimui horizontalioje padėtyje. Universali tvirtinimo priemonė apdirbimo centrams.

Tiekimo sudėtis:

Su 2x pakopinėmis lūpomis ir 1x rankena.

Priedai pasirinktinai:

Spaustukas Nr. 360579.

Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530.

Standartinai kumšteliai, pvz.: Nr. 361400– 361660, Nr. 361295– 361298.

Ruošinių ribotuvas ir sukamoji rankena Nr. 360555 ir 360800.
Kumštelių greitojo keitimo sistema Nr. 361293 125 ir 361294 125.

Pastaba:

Tvirtinimo matmenys netinka kitų gamintojų spaustuvams.

Techninis aprašymas

maksimalus suspaudimo tarpas	230 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Bendras ilgis L	441 mm
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
r	128 mm
Korpuso ilgis a	398,5 mm
Užspaudimo ribos d	48 - 230 mm
Serija	HOLEX NC
g	21 mm
t	62,5 mm
Užveržimo ribos b	0 - 182 mm
Korpuso aukštis c –0,02	95 mm
Korpuso plotis B	126 mm
Tipas	125ST
Sriegiai ruošinio ribotuvui	2
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	HOLEX NC
Išilginis griovelis l H8	20 mm
Svoris	30 kg
Rakto dydis SW	14 mm
Bendras aukštis F	134,5 mm
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas