

Garant

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,
HB7020-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2476 160404
GTIN	4067263843764
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe a_p max	2,5 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	251802 HB7020-2

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2476 160404