



### Inserto RCMX per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dim.: 1003



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3526 1003
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ min.	0,5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_p$ max.	2 mm
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	RCMX 1003
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

## Scheda tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 240 mm/min
Contenuto	260640 HB7130-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3526 1003