


**Pachet freze din carbură HPC HOLEX Pro Inox M****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2996 12
GTIN	4062406625535
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Durabilitate excelentă în clasa sa, la prelucrarea **oțelurilor rezistente la coroziune** datorită **stratului inovativ și geometriei**. Special pentru **prelucrarea oțelurilor inoxidabile în domeniul ultraperformant**, de ex., a oțelurilor duplex. **Performanță optimă de așchiere** datorită **vitezelor mari de tăiere**.

Similar Codului 202996.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	12 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Număr de dinți Z	4
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Avans f_z pentru frezare laterală în INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	46 mm
Ø de degajare D_1	11,6 mm
Lungimea tăişului L_c	36 mm

Fișă de date

Lungimea totală L	93 mm
Unghi teșitură	45 grad
Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Unghiul elicei	38 grad
Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Cuprins	5
Serie	Pro Inox
Strat de acoperire	TiSiN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de lucru
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P

Fișă de date

Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	85 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/GG2996-12>