

**VBMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HBT020, Veľkosť: 160404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3951 160404
GTIN	4067263095941
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,12 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Obsah	261257 HBT020
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404

Technický list

Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet kusov	50
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 280 mm/min
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3951 160404