

Garant**Softcut® sarokmaró hengeres szárral, AP.. váltólapkákhoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215565 32/3
GTIN	4045197409089
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	70 mm
Teljes hossz L _{ges}	210 mm
Szár Ø D _s h ₆	32 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..

Vágóélek száma Z	3
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	26,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	61 mm
Interpolációs marás a_p	1,9 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	0,65 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	29 mm
Száralak	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/215565-32/3>