

**Garant****Voordeelsverpakking wisselplaat ANGX 10T308ZESR, HB9715****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2132 HART   |
| GTIN          | 4067263078869 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Omschrijving****T.b.v.:**

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen nr. 213052 – 213058.

**Inhoud:**

50 × 213068 HART

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \max}$ .

**Technische beschrijving**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Voeding $f_z$ per tand             | 0,5 mm     |
| Inhoud                             | 50         |
| ISO-code wisselplaat               | ANGX10T308 |
| Soort                              | HB9715     |
| Snijmateriaal                      | HM         |
| aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$ | 0,4 mm     |
| Maximale snijdiepte $a_{p \max}$   | 1 mm       |
| Programmeerradius bij $a_{p \max}$ | 1,6 mm     |
| Aantal wisselingen/snikanten       | 4          |

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

|                | Geschiktheid | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|----------------|--------------|----------------|----------|
| Staal < 55 HRC | geschikt     | 80 m/min       | H        |
| Staal < 60 HRC | geschikt     | 50 m/min       | H        |
| Staal < 65 HRC | geschikt     | 35 m/min       | H        |
| GG(G)          | geschikt     | 355 m/min      | K        |
| Lucht          | geschikt     |                |          |

## Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG2132-HART>