



Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 060204



Datos de pedido

Número de pedido	GG2800 060204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 mm/min
Contenido	260052 HB7010-2
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado

Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2800 060204