

Garant

**Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7130-2,
Rozmiar: 150604**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2925 150604
GTIN	4067263094272
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba sztuk	30
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
tolerancja	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 mm/min
Zastosowanie główne	M
Zawartość	250760 HB7130-2
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2925 150604