



## Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2674 120408
GTIN	4067263096832
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Inhalt	260795 HBT130
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30

## Datenblatt

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2674 120408