

Garant

Lamatore a tirare a 180°, Ø di svasatura D: 57mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217180 57
GTIN	4045197465726
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,5** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

Forma del codolo	Weldon
Numero taglienti Z	1
L ₃	120 mm
Misura programmata e	9,55 mm
Ø di svasatura D	57 mm
Ø Minimo d _{min}	39 mm
Ø Codolo D _s h6	40 mm

Scheda tecnica

Sporgenza totale L ₁	150 mm
Set di viti per inserti	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Inserto adatto	260158
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza complessiva L	220 mm
Angolo di svasatura	180
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Svasatori

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/217180-57>