

**Garant**

### Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 120404



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG2412 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Contenido	250156 HB7035-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 320 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\min}$	0,25 mm
Profundidad de corte $a_{p\max}$	4,25 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaqita de corte	CNMG 120404
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,

## Hoja de datos

Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2412 120404