

Garant

Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2989 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,55 mm
Inhalt	252208 HB7130-2

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2989 080408