



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 120412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2410 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Contenuto	250160 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2410 120412